


Fiche Produit
Urban Gabion 100x30x75 ø 4,55 mm



Référence : 66175

Caractéristiques:

Couleur :	Gris Métal		
Revêtement :	Galfan (95% zinc – 5% alu)		
Dimensions :	Hauteur :	76 cm	
	Longueur :	99 cm	
	Largeur :	30 cm	
	Pièce :	10 kg	
Poids :	Palette	400 kg	1.35 m*0.8 m
Conditionnement :	40 pièces/palette		
	EAN :	5420034511306	

Utilisation :

Simple et pratique à monter, l'Urban Gabion est une cage stable constituée d'un assemblage de grilles en acier que l'on remplit de pierres ou de galets. Il confère un style unique à chaque jardin et peut aussi être utilisé comme mur de soutènement ou de rétention.

Productkaart
Urban Schanskorf 100x30x75 ø 4,55 mm



Referentie : 66175

Kenmerken:

<i>Kleur :</i>	Metaal grijs		
<i>Bekleding :</i>	Galfan (95% zink – 5% alu)		
<i>Afmetingen :</i>	Hoogte :	76 cm	
	Lengte :	99 cm	
	Breedte :	30 cm	
<i>Gewicht :</i>	Stuk :	10 kg	
	Pallet	400 kg	1.35 m*0.80 m
<i>Verpakking :</i>	40 stukken/pallet		
	EAN :	5420034511306	

Gebruik :

Eenvoudig en handig om te monteren, de urabn schanskorf is een stabiele kooi die bestaat uit een samenstel van stalen roosters en die gevuld is met stenen of kiezels. Het geeft een unieke stijl voor elke tuin en kan ook gebruikt worden als steunmuur.

Fiche Technique

Urban Gabion 100x30x75cm

1. Test : Analyse des composants chimiques

Méthode de test : C,S : IR Absorption après combustion

Elément	C	Si*	Mn*	P*	S	Cr*	Ni*
1-Résultat (%)	0.14	0.084	0.39	0.025	0.025	0.022	<0.010
2-Résultat (%)	0.07	0.030	0.35	0.035	0.015	0.011	<0.010

2. Test : Traction

Méthode de test : EN ISO 6892-1 : 2019

Test	Type d'échantillon	Force de traction (R _m) (MPa)	Allongement après fracture (A) $L_0 = 5.65 \sqrt{S_0}$ (%)
1	Échantillon non usiné	631	18.5
2	Échantillon non usiné	422	30.5

3. Test : Poids du revêtement

Méthode de test : EN10244-2 : 2001

Échantillon	Poids du revêtement			Moyenne (g/m ²)
1	459	465	478	467
2	282	280	287	283

4. Test : Mesure des dimensions

Test standard : BS EN10218-2 : 1997

N°	Test	Valeur nominale	Résultat de mesure	BS EN10218-2 : 1997 exigences	Conclusion	Équipement
1	Diamètre du fil (mm)	4.55	4.52	+/- 0.20	Réussi	Micromètre
2	Diamètre du fil (mm)	3.0	2.99	+/- 0.15	Réussi	Micromètre




Photo échantillon